

Ficha Técnica

prevemaX



MANGA PVC COM ELASTICO 22 X 50 TRANSPARENTE - SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO

Especificações do produto

	Código
101001 010010	MAN00036
CA	Certificado de Aprovação / Laudo
	46503
	Composição
	PVC.
	Variações Toleráveis
	Espessura +/- 0,5 micras, tamanho +/- 1cm.
	Cor
	Transparente.
	Validade
	2 anos após Fab.

	Tipo de Embalagem Interna
	Pacote
	Quantidade Embalagem Interna
	05 PACOTES C/20 UNDS
	Tamanho Embalagem Interna
	LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	Peso Embalagem Interna
	0,61 KG
	Código de Barras Interno
	7898384435654
	Tipo de Embalagem Externa
	Caixa
	Quantidade Embalagem Externa
	100 UNIDADE(S)
	Tamanho Embalagem Externa
	LxAxP: 33,00 x 20,00 x 39,00 cm
	Peso Embalagem Externa
	3,60 KG
	Código de Barras Externo
	17898384435651
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
	39262000

Recomendado para

Frigorífico / Indústria alimentícia / Restaurantes / Hospitais / Indústria química / Laticínios.

Indicado para

Retirar o produto da sua embalagem e utilizar de acordo com os procedimentos padronizados pelo estabelecimento. Ajustar de acordo com o modelo. Executar o procedimento.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na resolução RDC 91/2001 ANVISA. Produto em conformidade com a norma BS EN 3546:1977.

Vantagens e Benefícios

Proteção do braço e antebraço do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, EPI não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção ou substância em seus componentes que possam vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja usado de maneira apropriada.

Restrições do Produto

Deixar o EPI secar sempre à sombra, nunca na luz solar direta pois poderá ocasionar um ressecamento, também é sempre válido lembrar que o Equipamento de Proteção Individual não deve ser armazenado próximo de objetos cortantes ou pontiagudos. Lembre-se de jamais guardá-lo enquanto estiver úmido, pois poderá ocorrer desencadeamento de proliferação de micro-organismos e deterioração do equipamento. Produto não estéril.

Conservação / Higienização / Durabilidade

Estes podem resistir até 75 lavagens (3 lavagens por dia totalizando uma durabilidade de 25 dias de utilização) se manuseados e higienizados de forma correta. A lavagem deve ser feita de forma cuidadosa, preferencialmente com sabão neutro com temperatura da água inferior a 45°C. Estudos realizados com base na utilização e higienização dos nossos clientes.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa.