

# Ficha Técnica











prevemaX



## AVENTAL PVC C/C FITILHO TRANSPARENTE

### Especificações do produto

	<b>Código</b>
	RAVE00002
<b>CA</b>	<b>Certificado de Aprovação / Laudo</b>
	19169
	<b>Composição</b>
	PVC.
	<b>Variações Toleráveis</b>
	Espessura +/- 0,5 micras , tamanho +/- 1cm.
	<b>Cor</b>
	Transparente.
	<b>Validade</b>
	2 anos após Fab.

	<b>Tipo de Embalagem Interna</b>
	<b>Quantidade Embalagem Interna</b>
	05 PACOTES C/10 UNDS
	<b>Tamanho Embalagem Interna</b>
	LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	<b>Peso Embalagem Interna</b>
	<b>Código de Barras Interno</b>
	<b>Tipo de Embalagem Externa</b>
	<b>Quantidade Embalagem Externa</b>
	50 UNIDADE(S)
	<b>Tamanho Embalagem Externa</b>
	LxAxP: 0,00 x 0,00 x 0,00 cm
	<b>Peso Embalagem Externa</b>
	7,45 KG
	<b>Código de Barras Externo</b>
<b>NCM</b>	<b>Nomenclatura Comum do Mercosul</b>
	39262000

#### Recomendado para

Frigorífico / Indústria alimentícia / Restaurantes / Hospitais / Indústrias alimentícias / Indústria química / Laticínios.

#### Indicado para

Retirar o produto da sua embalagem e utilizar de acordo com os procedimentos padronizados pelo estabelecimento. Ajustar de acordo com o modelo. Executar o procedimento.

#### Normas Técnicas / Observações Técnicas

Fabricado segundo as boas práticas de fabricação, a qual atende os requisitos definidos na resolução RDC 91/2001 ANVISA. Produto em conformidade com a norma BS EN 3546:1977.

#### Vantagens e Benefícios

Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água, EPI não apresenta nenhum componente metálico em sua confecção, ou substância em seus componentes que possa vir a causar algum dano ao usuário, desde que seja usado de maneira apropriada.

#### Restrições do Produto

Deixar o EPI secar sempre na sombra, nunca na luz solar direta pois poderá ocasionar um ressecamento, também é sempre válido lembrar que o Equipamento de Proteção individual não deve ser armazenado próximo de objetos cortantes ou pontiagudos. Lembre-se de jamais guarda-lo enquanto estiver úmido, pois poderá ocorrer desencadeamento de proliferação de micro-organismos e deterioração do equipamento.

#### Conservação / Higienização / Durabilidade

Estes podem resistir até 75 lavagens (3 lavagens por dia totalizando uma durabilidade de 25 dias de utilização) se manuseados e higienizados de forma correta. A lavagem deve ser feita de forma cuidadosa, preferencialmente com sabão neutro com temperatura da água inferior a 45°C. Estudos realizados com base na utilização e higienização dos nossos clientes.

#### Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa.